

Garant**Paralelinis spaustuvas su keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967110 140
GTIN	4045197694201
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė gofruota, kita pusė lygi (keičiamos).

Įrankio poveikslėlio detalių aprašymas:

Apsauga nuo kritimo.

Įspausta matmenų skalė.

Kreipiamosios nustatymas: Vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.

Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

Privalumai:

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokie varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Užveržimo tarpas	200 mm
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Užspaudimo gylis	95 mm
Svoris	19 kg
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	1 – 2.3/4 in
Žiaunų plotis	140 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 140	967140 140
Užveržimo sistema su pasukamomis žiaunomis Žiaunų plotis 140 mm	967150 140
Atsarginių kumštelių pora su varžtais spaustuvams Žiaunų plotis 140 mm	967145 140
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110 Tinka spaustuvui dyd. 140	967520 140
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250