

**Garant**

**Roletai pristatomam stelažui, sekcijos plotis, Naudingasis gylis 950 mm, Tinka lentynoms, kurių aukštis: 2500mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993316 2500
GTIN	4045197613448
Produktų klasė	91W

**Aprašymas****Modelis:**

Elektriniai roletai. Kreipiančiosios iš presuoto aliuminio, roletų profiliai pagaminti ritininio formavimo būdu be įpjovų, praleidžiančių šviesą. Šoninės kreipiamosios su 2-guba šepetine izoliacija. Elektrinė pavara su nuotolinio valdymo varikliu ir automatiniu išjungikliu, su nuo vandens apsaugotu 1 kanalo radijo ryšio siųstuvu. Automatiškai sustoja ties kliūtimi.

**Spalva:**

Rėmas **visada** šviesiai pilkos spalvos RAL7035 **dengtas milteliniu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Montavimo aukštis	2685 mm
tinka lentynoms, kurių aukštis	2500 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2430
Paskirtis	Speciali lentyna

Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 950 mm
Plotis	1375 mm
Gylis	105 mm
Produkto rūšis	Roletai