

**Garant****Paralelinis spaustuvas su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967120 140
GTIN	4045197612571
Produktų klasė	91J

**Aprašymas****Modelis:**

**Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

**Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

**Privalumai:**

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

**Pastaba:**

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

**Techninis aprašymas**

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant

Žiaunų plotis	140 mm
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 140	967140 140
Užveržimo sistema su pasukamomis žiaunomis Žiaunų plotis 140 mm	967150 140