



Paralelinis spaustuvas „Matador“, Žiaunų plotis: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967170 100
GTIN	2050002090026
Produktų klasė	93R

Aprašymas

Modelis:

- Visas kaldintas štapavimo būdu iš plieno - garantuotai nesuduš.
- Atsidarantis į priekį dvieigiais trapeciniais sriegiais.
- Sukliai apsaugoti nuo purvo.
- Žiaunos frezuotos, jų paviršius grūdintas.
- Kreipiančioji grūdinta, reguliuojama.
- Matavimo skalė greitam pirminiam nustatymui.
- Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams.

Tvirtas modelis.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

iki max. 90 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant darbastalio.

Priedai pasirinktinai:

Papildomi kumšteliai Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, nuo dyd. 120 mm.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967530.

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
-------------------	-----------------------

Svoris	6 kg
Užveržimo tarpas	125 mm
Užspaudimo gylis	65 mm
Žiaunų plotis	100 mm
Serija	Matador Multiplus
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/967170-100>