



Kelnės su petnešomis Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091132 25
GTIN	4014382988852
Produktų klasė	09S

Aprašas

Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Kelnės su petnešomis su reguliuojamu 6 cm juosmeniu.

- **Prisiūta, pakelta inkstų apsauga.**
- **Išorinė, atvira kišenė su lipukų juosta atskirtais skyreliais.**
- **Dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene.**
- **Smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas.**

Aprašas:

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Kombinezonas, mėlynos spalvos Nr. 091131.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Kišenių matuokliui kiekis	1
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Kištukinė sagtis	smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas
Atvira kišenė	išorinė, su lipukų juosta atskirtais skyreliais
Kišenių ant kelių kiekis	2
kelių užtrauktukas	Užtrauktukas
Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis FR	46C
inkstų apsauga	taip
Medžiaga	Medvilnė
Kišenė telefonui	taip
storesnė kelių zona	taip
Dydis DE	25
dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene	taip
Dydis UK	36S
Dydis US	36/34
Dydis IT	46C
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	46C

Dydis NL	25
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis