

Rėmas S610-M18, Gylis 800 mm, Aukštis: 2000 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	991320 2000
GTIN	4058255036707
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

Rėmų profiliai su pasparomis. Masyvios pagrindo plokštės perkelia apkrovą į grindis. Pristatoma su 4 inkarais tvirtinimui prie grindų ir 2 mm poveržlėmis kiekvienam rėmui.

Aprašymas:**Konstruktiniai matmenys:****bendras stelažo ilgis:**

stovų rėmams S610-M18: nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm.

Tinka:

Pagaminimo data iki 2018/08.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Kokia bus lentynos keliamoji galia priklauso nuo pasirinkto rėmo tipo. Žr. apkrovų lentelę. Parduodama atskiriomis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus. Gylis: 800 mm

Techninis aprašymas

Profiliuoto rėmo tipas	S610-M18
------------------------	----------

Aukštis	2000 mm
Gylis	800 mm
Paskirtis	Padėklų stelažas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 800 mm
Produkto rūšis	Stelažo atrama

Priedai

Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 3 vnt. rinkinys	991480
Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti	991470