

Skersinių pora EGN Duo 150×50×1,5, Skersinių ilgis: 3600mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	991364 3600
GTIN	
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

Stačiakampiai profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 tvirtais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai.

Tinka:

Padėklų stelažai, pagaminti nuo 2018-ųjų rugpjūčio iki 2022-ųjų rugpjūčio.

Tiekimo sudėtis:

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Daugiau skersinių, kurių ilgis 2700mm, rasite katalogo 3-me tome Nr. 991337, 991341, 991345. Lentynose, pastatytose iki 2022 gegužės, skersiniai gali būti gražinami tik esant pažeidimams. Keičiant stelažą, pvz., įrengiant papildomus skersinių lygius, reikia atlikti perskaičiavimą pagal DIN 15512:2020.

Techninis aprašymas

Skersinių ilgis	3600 mm
Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia	3322 kg
Paskirtis	Stelažas
Skersinių aukštis	150 mm
Produkto rūšis	Stulpas / skersinis

