

**HOLEX****Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, dešininė, HBX820, Vijų skaičius / colyje:  
11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270807 11
GTIN	4045197982575
Produktų klasė	22B

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Vijų skaičius colyje	11
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HBX820
Sriegio tipas	BSP
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Storis	3,6 mm

Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	85 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	85 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	130 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		