

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su sukamuoju pagrindu ir keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 120mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967380 120
GTIN	2050002047761
Produktų klasė	93Q

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas veržliaraktis su kniedytais sandarinimo žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji. Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams. Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė **rifliuota**, kita pusė **glotni**. Sukamos ir keičiamos.

Sukamasis pagrindas 360° tolygiai sukamas ir saugiai užfiksuojamas bet kurioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbatalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu**.

Techninis aprašymas

Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Žiaunų plotis	120 mm

Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 120 mm	967724 120
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 120 mm	967723 120
Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 120 mm	967711 120
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta „Heuer Front“ Žiaunų plotis 120 mm	967405 120
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Spaustuvių atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 120 mm	967722 120