

HOLEX**Paralelinis spaustuvas su keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967430 140
GTIN	4045197694409
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:****Visas iš plieno - garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį.**

Žiaunos vamzdžiams pritvirtintos po paprastomis žiaunomis.

Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Reguluojama dviguba prizminė kreipiančioji.

Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.

Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (keičiamos).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	180 mm
Užspaudimo gylis	90 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	16 kg
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	20 - 80 mm
Žiaunų plotis	140 mm

keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 140 mm	967722 140
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 140	967540 140
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta Nr. 967430 Žiaunų plotis 140 mm	967440 140
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 140 mm	967711 140
Spaustuvių atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 140 mm	967723 140
Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 140 mm	967724 140