

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 120mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967370 120
GTIN	2050002047723
Produktų klasė	93Q

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas veržliaraktis su kniedytai sandarinimo žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.

Sukamasis pagrindas 360° tolygiai sukamas ir saugiai užfiksuojamas bet kurioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbatalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Žiaunų plotis	120 mm
Serija	Heuer Front

keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 120 mm	967722 120
Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 120 mm	967724 120
Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 120 mm	967711 120
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 120 mm	967723 120
Spaustuvių atraminė plokštė	967330