

Garant**Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110, Tinka spaustuvui dyd.: 140****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967520 140
GTIN	4045197694485
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:**

Stabili ir labai tvirta **kaldintų dalių** / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai užtikrina labai ramią eigą ir tikslų kreipimą. Ekstremaliai stiprus užspaudimas specialiu spaudimo įtaisu. Įmontuota dujinė pagalvė subalansuoja svorį reguliuojant spaustuvų aukštį. Greitas įtvirtinimas bet kurioje norimoje padėtyje **apsaugine užspaudimo svirtimi**.

Privalumai:

Spaustuvus galima kartu su aukščio reguliavimo prietaisu **be papildomo sukamo pagrindo pasukti 360°**, kad būtų galima detalę patogiau pasidėti. Visiems aukščio ir sukimo judesiams taikomas DIN 31001 1-oje dalyje reikalaujamas saugus 25 mm atstumas.

Paskirtis:

Centimetro tikslumu veržtuvai priderinami prie idealaus darbinio aukščio (ypač svarbu profesinių ir vidurinių mokyklų dirbtuvėms)

Tinka:

Paraleliniai spaustuvai **GARANT Nr. 967100 / 967110**.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Aukščio reguliavimo ribos: 242 mm
reguliuojama darbatalio plokšte: 93 - 335 mm
Svoris: 11,6 kg

Techninis aprašymas

tinka spaustuvui dyd.	140
Svoris	11,6 kg
reguliuojama darbatalio plokšte	93 - 335 mm
Aukščio reguliavimo ribos	242 mm
Produkto rūšis	Aukščio reguliavimo prietaisas