

**Garant****Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967260, Tinka spaustuvui dyd.: 175****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

967550 175

GTIN

4045197694584

Produktų klasė

91J

**Aprašymas****Modelis:**

Stabili ir labai tvirta **kaldintų dalių** / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai užtikrina labai ramią eigą ir tikslų kreipimą. Ekstremaliai stiprus užspaudimas specialiu spaudimo įtaisu. Įmontuota dujinė pagalvė subalansuoja svorį reguliuojant spaustuvių aukštį. Greitas įtvirtinimas bet kurioje norimoje padėtyje **apsaugine užspaudimo svirtimi**.

**Privalumai:**

Spaustuvas galima kartu su aukščio reguliavimo prietaisu **be papildomo sukamo pagrindo pasukti 360°**, kad būtų galima detalę patogiau pasidėti. Visiems aukščio ir sukimo judesiams taikomas DIN 31001 1-oje dalyje reikalaujamas saugus 25 mm atstumas.

**Paskirtis:**

Centimetro tikslumu veržtuvai priderinami prie idealaus darbinio aukščio (ypač svarbu profesinių ir vidurinių mokyklų dirbtuvėms)

**Tinka:**

Paraleliniai spaustuvai **Horex Nr. 967260**.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant varstoto.

**Spalva:**

Sidabriškai pilka spalva

Aukščio reguliavimo ribos: 242 mm  
reguliuojama darbatalio plokšte: 93 - 335 mm  
Svoris: 12,1 kg

## Techninis aprašymas

Svoris	12,1 kg
tinka spaustuvui dyd.	175
reguliuojama darbatalio plokšte	93 - 335 mm
Aukščio reguliavimo ribos	242 mm
Produkto rūšis	Aukščio reguliavimo prietaisas