



## Kelnės su petnešomis Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 60



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091132 60
GTIN	4014382988753
Produktų klasė	09S

### Aprašas

#### Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

**Kelnės su petnešomis** su reguliuojamu 6 cm juosmeniu.

- **Prisiūta, pakelta inkstų apsauga.**
- **Išorinė, atvira kišenė su lipukų juosta atskirtais skyreliais.**
- **Dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene.**
- **Smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas.**

#### Aprašas:

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Galima užsakyti ir kitos spalvos.**

**Kombinezonas, mėlynos spalvos Nr. 091131.**

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

**Techninis aprašymas**

Dydis DE	60
unisex dydis	2XL
Medžiaga	Medvilnė
Kištukinė sagtis	smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene	taip
Kišenių ant kelių kiekis	2
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
Dydis FR	56
Kišenė telefonui	taip
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
inkstų apsauga	taip
Atvira kišenė	išorinė, su lipukų juosta atskirtais skyreliais
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Kišenių matuokliui kiekis	1
storesnė kelių zona	taip
Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis UK	44R
Dydis US	44/35
Dydis IT	56
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	tekstilės apdaila

Dydis NL	60
Dydis ES	56
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis