

**Bazinis stelažas su lentynomis, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis:  
3000/1300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990548 3000/1300
GTIN	4004514217950
Produktų klasė	96P

**Aprašymas****Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 250 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

**Sekcijos apkrova:** kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

**Aprašymas:****Konstruktiniai matmenys:**

**bazinis stelažas:** Konstrukciniai matmenys + 60 mm

**pristatomas stelažas:** nominalusis ilgis + 6 mm

**bendras rėmo gylis:** nominalusis gylis + 36 mm

**Paskirtis:**

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

**Tiekimo sudėtis:**

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

**Pastaba:**

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

Profilinių rėmų skaičius	2
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1360 mm
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Lentynų skaičius	7
Lentynos aukštis	3000 mm
Lentynos gylis	600 mm
Lentynos gylis	600 mm
Lentynos plotis	1300 mm
maksimali lauko apkrova	1600 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	250 kg
Lentynos storis	40 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuota
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 600 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

## Priedai

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 510X600 mm	990583 510X600
Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 410X600 mm	990583 410X600

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis  
310X600 mm

990583 310X600

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis  
210X600 mm

990583 210X600

Fiksuojama kojelė

990852