

Pristatomas stelažas su lentynomis, Gylis 500 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2000/1000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 990546 2000/1000 |
| GTIN | 4004514202970 |
| Produktų klasė | 96P |

Aprašymas**Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 250 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

Aprašymas:**Konstruktiniai matmenys:**

bazinis stelažas: Konstrukciniai matmenys + 60 mm

pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm

bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

Pastaba:

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Profilinių rėmų skaičius | 1 |
| Lentynos aukštis | 2000 mm |
| Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna |
| Lentynų skaičius | 5 |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1006 mm |
| Lentynos gylis | 500 mm |
| Lentynos gylis | 500 mm |
| Lentynos plotis | 1000 mm |
| maksimali lauko apkrova | 1300 kg |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 250 kg |
| Lentynos storis | 40 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Montavimas | Įstatoma lentyna |
| Medžiaga | cinkuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 500 mm |
| Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |

Priedai

| | |
|---|----------------|
| Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 310X500 mm | 990583 310X500 |
| Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis 210X500 mm | 990583 210X500 |

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis
410X500 mm

990583 410X500

Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas Aukštis × gylis
510X500 mm

990583 510X500

Fiksuojama kojelė

990852