

**Pristatomas stelažas su lentynomis, Gylis 800 mm, Aukštis / lentynos plotis:  
2500/750mm****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 990554 2500/750 |
| GTIN             | 4004514237941   |
| Produktų klasė   | 96P             |

**Aprašymas****Modelis:**

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali **lentynos apkrova** 250 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.

**Sekcijos apkrova:** kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

**Aprašymas:****Konstruktiniai matmenys:**

**bazinis stelažas:** Konstrukciniai matmenys + 60 mm

**pristatomas stelažas:** nominalusis ilgis + 6 mm

**bendras rėmo gylis:** nominalusis gylis + 36 mm

**Paskirtis:**

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

**Tiekimo sudėtis:**

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

**Pastaba:**

- **Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lentynos aukštis  | 2500 mm            |
| Lentynos konstrukcija   | Pristatoma lentyna |
| Gylis   | 836 mm             |
| Profilinių rėmų skaičius  | 1                  |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis                             | 756 mm             |
| Lentynų skaičius  | 6                  |
| Plotis  | 756 mm             |
| Aukštis   | 2500 mm            |
| Lentynos gylis  | 800 mm             |
| Lentynos gylis  | 800 mm             |
| Lentynos plotis   | 750 mm             |
| maksimali lauko apkrova   | 1800 kg            |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 250 kg             |
| Lentynos storis   | 40 mm              |
| Reguliuojamas aukštis kas   | 25 mm              |
| Montavimas  | Įstatoma lentyna   |
| Medžiaga  | cinkuotas          |
| Produkto pavadinimo požymis   | Gylis 800 mm       |
| Produkto rūšis  | Sandėlio lentynos  |