



## Apsauginė spinta Q-Pegasus tipas 90, Plotis: 900mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	981015 900
GTIN	2050001709738
Produktų klasė	96G

### Aprašymas

#### Modelis:

Spintos korpusas iš lakštinio plieno su integruota durų reguliavimo sistema, vidinė dalis su chemikalams atsparia danga.

- **Lentynas galima tvirtinti kas 32 mm.**
- **Surinkimo vonelė (StawaR).**
- **Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).**
- **Kartu su durų fiksavimu.**
- **Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.**
- **Su 4 reguliuojamais varžtais nedideliems grindų nelygumams išlyginti.**

Su **AGT** (asinchroniniu durų atsidarymo mechanizmu), **TSA** (automatiniu durų uždarymu) su optiniu ir akustiniu įspėjimo signalu prieš automatiškai uždarant duris. 2-ų durų

#### Paskirtis:

Saugus degių pavojingų medžiagų sandėliavimas darbo patalpose.

#### Standartas:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Tiekimo sudėtis:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklų ir apatine surinkimo vonele plastikine danga ir cokolio akle, 1 techninės priežiūros instrukcija.

**Spalva:**

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys **ryškiai mėlynos RAL 5005**.

**Pastaba:**

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.

## Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	3
Apatinių surinkimo vonių kiekis	1
Naud. aukštis	1647 mm
Apatinės surinkimo vonelės talpa	23 l
Lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	368 kg
Gylis	615 mm
Plotis	893 mm
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis	1
Naudingasis gylis	522 mm
Naudingas plotis	750 mm
Aukštis	1953 mm
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Spalvos pasirinkimas	Korpusas RAL 7016, priekinės dalies – RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Atsparumas ugniai	90 min
Produkto rūšis	Apsauginė spinta