

Surinkimo vonia 200 l statinėms cinkuota, su ratukais, Statinių skaičius × talpa (l): 1X200



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981260 1X200
GTIN	2050002050587
Produktų klasė	96U

Aprašymas

Modelis:

Po 2 valdomus ir fiksuotus ratukus iš poliamido (Ø 180 mm). 1 valdomas ratukas su fiksatoriumi. Su stumiama rankena ir cinkuotomis grotelėmis. **Su diržų prilaikymo įranga.** Karštai cinkuota pagal EN ISO 1461.

Paskirtis:

Saugiai transportuoti 200 l statines įmonės viduje. **Degiems skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1–3, ir **pavojingiems vandeniui skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1–4.

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pastaba:

Ožius statinėms ir pakeliamus rėmus 200 litrų statinėms rasite Nr. 981480 - 981485.

Laikymas: Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas

Surenkamas tūris: 203 l

Antdėklo aukštis: 610 mm

Plotis: 800 mm

Gylis: 800 mm

Kiek telpa 200 litrų statinių: 1

Paskirstyta apkrova: 1000 kg/m²

Techninis aprašymas

Gylis	800 mm
Surenkamas tūris	203 l
Plotis	800 mm
Statinės turinys	200 l
Diržų prilaikymo įranga	1×1 statinei
Svoris	75 kg
Statinių skaičius	1
Kiek telpa 200 litrų statinių	1
Antdėklo aukštis	610 mm
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m ²
medžiagos storis	3 mm
Medžiaga	cinkuotas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė