

Surinkimo vonia, skirta 1000 l IBC dažyta, Skaičius IBC × IBC talpa (l): 1X1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Produktų klasė	96U

Aprašymas**Modelis:**

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.

Su cinkuotomis grotelėmis.

Paskirtis:

Saugiai laikyti konteinerius **IBC** (Intermediate Bulk-Container) ir **KTC** (Kubische Tank-Container).

Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir **pavojingiems vandeniui skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Spalva:

Standartiškai šviesiai mėlynas RAL 5012.

Techninis aprašymas

Surenkamas tūris	1000 l
Kiek telpa IBC/KTC	1
Gylis	1460 mm

Dažytos vonios masė	180 kg
Aukštis	630 mm
Plotis	1460 mm
Cinkuotos vonios masė	194 kg
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m ²
medžiagos storis	3 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė