

Bazinis stelažas su ilgomis lentynomis, Gylis 773 mm, Aukštis / lentyno plotis: 3048/1841mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990870 3048/1841
GTIN	4004514224866
Produktų klasė	97C

Aprašymas**Modelis:**

Su lentynomis iš 16 mm storio OSB plokštės. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 38 mm. Lengvas surinkimas be jokių varžtų, tiesiog sujungiant profilius per kiaurymes. Maksimali **lentynos apkrova:** iki 720 kg, maksimali **stelažo sekcijos apkrova:** iki 3200 kg.

Aprašymas:

Konstruktiniai matmenys:
bazinis stelažas: nominalusis matmuo = išorinis matmuo mm
visas rėmo gylis: nominalusis matmuo = išorinis matmuo mm

Paskirtis:

Didelių gabaritų medžiagų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių. Itin paprasta sumontuoti ir naudotis.

Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, **dažyti miltelinio būdu.**

Pastaba:

- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 100 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

Techninis aprašymas

Lentynos medžiaga	Medžio drožlių plokštė
Lentynos plotis	1841 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos plotis = konstrukcinis matmuo	1841 mm
Plotis	1841 mm
Lentynos gylis	773 mm
Lentynos apkrova	720 kg
Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius	4
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Aukštis	3048 mm
Gylis	773 mm
Lentynos gylis	773 mm
Lentynų plotis	1841 mm
Lentynos aukštis	3048 mm
Plokštelės storis	16 mm
Reguliuojamas aukštis kas	38 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 773 mm
Produkto rūšis	Stelažas su ilgomis lentynomis