

## Bazinis stelažas su ilgomis lentynomis, Gylis 469 mm, Aukštis / lentyno plotis: 1981/1841mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	990860 1981/1841
GTIN	4004514224521
Produktų klasė	96P

### Aprašymas

#### Modelis:

Su lentynomis iš 16 mm storio OSB plokštės. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 38 mm. Lengvas surinkimas be jokių varžtų, tiesiog sujungiant profilius per kiaurymes. Maksimali **lentynos apkrova**: iki 720 kg, maksimali **stelažo sekcijos apkrova**: iki 3200 kg.

#### Aprašymas:

**Konstrukciniai matmenys:**  
**bazinis stelažas:** nominalusis matmuo = išorinis matmuo mm  
**visas rėmo gylis:** nominalusis matmuo = išorinis matmuo mm

#### Paskirtis:

Didelių gabaritų medžiagų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių. Itin paprasta sumontuoti ir naudoti.

#### Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, **dažyti miltelinio būdu**.

#### Pastaba:

- Galima parduoti tik kaip bazinį stelažą, jokių būdu ne kaip pristatomą. Prireikus galima tarpusavyje sujungikliu (tiekiamas kartu) sujungti 2 ar daugiau bazinių lentynų į vieną lentynų eilę.
- Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 100 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.
- Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

Lentynos apkrova	610 kg
Aukštis	1981 mm
Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius	4
Lentynos plotis	1841 mm
Plotis	1841 mm
Lentynos gylis	469 mm
Lentynos plotis = konstrukcinis matmuo	1841 mm
Lentynos medžiaga	Medžio drožlių plokštė
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Gylis	469 mm
Lentynos gylis	469 mm
Lentynų plotis	1841 mm
Lentynos aukštis	1981 mm
Plokštelės storis	16 mm
Reguliuojamas aukštis kas	38 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 469 mm
Produkto rūšis	Stelažas su ilgomis lentynomis