

Darbo vietos kilimėlis Top 122 cm pločio, juoda, Ilgis: 200cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

964530 200

GTIN

2050001943477

Produktų klasė

96C

Aprašymas

Modelis:

Šie pramoniniai darbo vietos kilimėliai gaminami iš aukštos kokybės plastikų ir yra skirti

didesnėms apkrovoms:

- **Kietas ir nedylantis vinilo paviršius užtikrina optimalų neslydimo efektą ir patvarumą.**
- **Minkštas vinilo putos vidinis sluoksnis neleidžia kojoms pavargti. Prilydytas prie viršutinio vinilo sluoksnio.**
- **Neslystanti apatinė pusė RedStop™.**
- **Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, kad einant neužkliūtų koja.**
- **Atsparus daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų. Netinka aušinimo-tepimo priemonėms.**
- **Sandarus iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė.**
- **Sunkiai užsidega, priešgaisrinė klasė BFL-S1.**
- **Grindų storis: 14,3 mm, svoris apie 6,5 kg / m².**
- **Neslidumo lygis R10 pagal DIN 51130 ir BGR 181.**

Pastaba:

Darbo vietos kilimėlius, kurių ilgį galima pasirinkti, žr. nuo Nr. 964520–964525.

Techninis aprašymas

Paviršius	Vinilas
Įstatomas	ne
Medžiaga	Vinilinės putos šerdis
ribotai atsparus daugeliui	pramoniniai tepalai, darbinės medžiagos, chemikalai
Storis	14,3 mm
Nuožula	4-pusis
su apsauginiais kraštais	2-pusis
Ilgis	200 cm
Neslystanti apačia	taip
Plotis	122 cm
Svoris	14 kg
Plotui tenkantis svoris	6,5 kg/m ²
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R10
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis