

Vonia-lentyna dažyta, su grotelėmis, Tinka skersiniams, kurių ilgis (mm) / surenkamas tūris (l): 1800/240



Užsakymo data

Užsakymo numeris	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Produktų klasė	96U

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.
Su cinkuotomis grotelėmis.

Paskirtis:

Statinių saugus laikymas ir pildymas. **Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.**

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tinka:

Padėklų lentynos 1100 mm gylio.

Spalva:

Standartiškai šviesiai mėlynas RAL 5012.

Techninis aprašymas

Aukštis	250 mm
Surenkamas tūris	240 l
Svoris	134 kg
Gylis	1300 mm
Tinka skersiniams, kurių ilgis	1800 mm
Plotis	1750 mm

Paskirstyta apkrova	1000 kg/m ²
medžiagos storis	3 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Vonia-lentyna