

Darbo vietos kilimėlis kvadratinėmis plytelėmis, juoda



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964555
GTIN	662641844681
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

- **Pramoninis darbo vietos kilimėlis su neslystančia danga;**
- **13 mm storio medžiaga ergonomiškai patogi ir padeda išvengti nuovargio;**
- **Lanksti surenkama sistema, plytelės 91×91cm, vidinis (45°) ir išorinis kampai (22,5°) leidžia optimaliai pritaikyti pagal vietos poreikius;**
- **Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus;**
- **Neslidumo lygis R10 pagal DIN511300 ir BGR181. 100 % natūralios gumos mišinys universaliam naudojimui;**
- **Be sunkiųjų metalų ir silikono, todėl tinka dažykloms;**
- **Sudėtyje nėra DOP, DMF ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų;**

Kvadratinės plytelės 10 kg, juodos spalvos.

Tinka:

Briaunos juostelė Nr. 964559 dyd. 0 ir 1 tinka darbo vietos kilimėliui Nr. 964555.

Techninis aprašymas

su apsauginiais kraštais	galima papildyti
įstatomas	taip

Plotis	91 cm
Medžiaga	Natūralios gumos mišinys
Svoris	10 kg
Storis	13 mm
Ilgis	91 cm
Paviršius	Neslystantis paviršius
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R9
Gamintojo pavadinimas	Skywalker HD™
Patogus stovėjimas	Neslidus
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis