

Garant

eco atpjovimo peilis sustiprintas, kairinis, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 32/3mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	273855 32/3
GTIN	4045197989307
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas. Su aušinimo skysčio padavimu kitų gamintojų laikikliams.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais. Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

Serija	Eco
Aukštis h ₁	25 mm
Peilio aukštis h ₅	32 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	65 mm
Bendras ilgis L	87,5 mm
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis