

**Garant**

**eco atpjovimo peilis sustiprintas, dešininis, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 32/3mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273854 32/3   |
| GTIN             | 4045197989192 |
| Produktų klasė   | 21W           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas. Su aušinimo skysčio padavimu kitų gamintojų laikikliams.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

**Techninis aprašymas**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Įpjovos plotis w              | 3 mm    |
| Serija                        | Eco     |
| Peilio aukštis h <sub>5</sub> | 32 mm   |
| Aukštis h <sub>1</sub>        | 25 mm   |
| kai maksimalus ruošinio Ø     | 65 mm   |
| Bendras ilgis L               | 87,5 mm |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Paskirtis                 | dešininis       |
| Vidinis aušinimas         | taip            |
| galima atpjauti pagal ašį | ne              |
| Produkto rūšis            | Įpjovimo peilis |