

Bazinis stelažas su ilgomis lentynomis, Gylis 800 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2000/1785mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	990960 2000/1785
GTIN	4004514225788
Produktų klasė	960

Aprašymas

Modelis:

Karkasas cinkuotas. Pasirinktinai su 25 mm storio cinkuotomis plieninėmis arba drožlių plokštėmis. Skirtingų rūšių skersiniai priklausomai nuo reikalingos lentynos apkrovos (skersinių aukštis 55–85 mm). Greitai sumontuojama tiesiog įstatant ZG tipo skersinius. **Lentynos apkrova** maksimaliai 1050 kg, **sekcijos apkrova** maksimaliai 3500 kg.

Aprašymas:

Konstruktiniai matmenys:

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 57 mm.

Paskirtis:

Didelių gabaritų bei sunkių daiktų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių.

Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, **dažyti miltelinio būdu**.

Pastaba:

- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 1200 mm, tačiau tik tada, kai sekcijos maksimali apkrova yra 2600 kg. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**

- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

Techninis aprašymas

Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1899 mm
Plotis	1899 mm
Aukštis	2000 mm
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Lentynos gylis	800 mm
Lentynų iš plieno skydelių skaičius	3
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos apkrova	670 kg
Lentynos medžiaga	Plieninė plokštė
Lentynos plotis	1785 mm
Gylis	800 mm
Lentynos gylis	800 mm
Lentynų plotis	1785 mm
Lentynos aukštis	2000 mm
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 800 mm
Produkto rūšis	Stelažas su ilgomis lentynomis