



Laiptuota pakyla, laiptų plotis, Pakopų skaičius su platforma: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966190 2
GTIN	4003866555208
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių su varžtų kanalais lanksčiam montavimui. Komplekte nėra turėklų ir platformų turėklų. Galima užsakyti Nr. 966196 ir Nr. 966198. Laiptų nuolydis 45°. Platformos ilgis 400 mm. Pakopos paviršius iš gofruoto aliuminio. Su ratukais prie atramos.

Standartas:

DIN EN ISO 14 122

Techninis aprašymas

Medžiaga	Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių
Platformos aukštis be turėklų	0,4 m
Išnešimas	870 mm
Norma	DIN EN ISO 14 122
Laiptelis	pakopa
Pakopų skaičius su platforma	2
Svoris	28,5 kg

Platformos ilgis	400 mm
Laiptų posvyris	45 laipsniai
Prieinamumas	vienpus.
Skersinio/pakopos plotis	600 mm
Ratukai	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	300 kg
Produkto pavadinimo požymis	Pakopos plotis 600 mm
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais