



Teleskopinės universalios kopėčios, 4-ių dalių, Skersinių kiekis: 4X5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966110 4X5
GTIN	4003866419319
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Pristatomos, išskečiamos ir laiptinės kopėčios viename. Visų variantų darbinis aukštis nustatomas atstumu tarp skersinių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku borteliu. Sustumtos yra kompaktiškos, patogios transportuoti, nes užima mažai vietos. Lengvai naudojamos, automatiškai užsifiksuojančios apsauginės aliuminio juostos. Saugiai reguliuojamas aukštis keturiomis traukiamomis rankenomis iš aliuminio liejinio slegiant.

Požymis:

Programa Z 600 / Z 500

Standartas:

DIN EN 131.

Lipimo įrangos keliamoji galia: 150 kg

Kopėčių ilgis, ištiestų: 5,3 m

Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie: 3,85 m

Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie: 6,05 m

Ilgis, sulankstytų: 1,58 m

Plotis, sulankstytų: 0,63 m

Gylis, sulankstytų: 0,21 m

Techninis aprašymas

Svoris	16 kg
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie	3,85 m
Plotis, sulankstytų	0,63 m
Norma	DIN EN 131-2
Kopėčių ilgis, ištiestų	5,3 m
Ilgis, sulankstytų	1,58 m
Pakopų skaičius	4×5
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie	6,05 m
Laiptelis	Skersinis
Gylis, sulankstytų	0,21 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Tipas	Programa Z 600 / Z 500
Produkto rūšis	Universalios kopėčios