



## Laiptuota pakyla, laiptų plotis, Pakopų skaičius su platforma: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966190 3
GTIN	4003866555215
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių su varžtų kanalais lanksčiam montavimui. Komplekte nėra turėklų ir platformų turėklų. Galima užsakyti Nr. 966196 ir Nr. 966198. Laiptų nuolydis 45°. Platformos ilgis 400 mm. Pakopos paviršius iš gofruoto aliuminio. Su ratukais prie atramos.

#### Standartas:

**DIN EN ISO 14 122**

### Techninis aprašymas

Laiptelis	pakopa
Išnešimas	1070 mm
Platformos aukštis be turėklų	0,6 m
Norma	DIN EN ISO 14 122
Platformos ilgis	400 mm
Medžiaga	Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių
Pakopų skaičius su platforma	3

Laiptų posvyris	45 laipsniai
Svoris	34 kg
Prieinamumas	vienpus.
Skersinio/pakopos plotis	600 mm
Ratukai	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	300 kg
Produkto pavadinimo požymis	Pakopos plotis 600 mm
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais