



Skečiamosios dvipusės kopėčios, Pakopų skaičius: 2X4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylis pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Darbinis aukštis apie	2,45 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
apatinis išorinis plotis	0,43 m
Pakopų skaičius	2x4
Skersinio/pakopos gylis	85 mm

Kopėčių ilgis	0,97 m
Apsauga nuo išsiskėtimo	iš abiejų pusių, standi jungtis
Svoris	6 kg
Laiptelis	pakopa
Skersinių aukštis	87 mm
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskėčiamos kopėčios