



## Laiptų pakopos keliamoji galia 300 kg, užlipama iš vienos pusės, galimas pakopų skaičius 2 – 5, Pakopų skaičius su platforma: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966194 4
GTIN	4003866555307
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių su varžtų kanalais lanksčiam montavimui. Komplekte nėra turėklų ir platformų turėklų. Galima užsakyti Nr. 966196 ir Nr. 966198. Laiptų nuolydis 45°. Platformos ilgis 400 mm. Pakopos paviršius iš gofruoto aliuminio. Su ratukais prie atramos.

#### Standartas:

**DIN EN ISO 14 122**

### Techninis aprašymas

Pakopų skaičius su platforma	4
Laiptelis	pakopa
Norma	DIN EN ISO 14 122
Medžiaga	Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių
Laiptų posvyris	45 laipsniai
Svoris	39 kg
Platformos aukštis be turėklų	0,8 m

Išnešimas	1270 mm
Platformos ilgis	400 mm
Prieinamumas	vienpus.
Skersinio/pakopos plotis	1000 mm
Ratukai	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	300 kg
Produkto pavadinimo požymis	Pakopos plotis 1000 mm
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais