



Skečiamosios vienpusės kopėčios, Pakopų skaičius su platforma: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966000 6
GTIN	4003866403363
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė apsauginė platforma (380 × 260 mm) su integruota lankstų jungtimi, **apsauginiu tilteliu** ir **plačiu atraminiu disku**. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių. Du integruoti kabliai.

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Yra padėkliukas	taip
Skersinių aukštis	87 mm
Platformos aukštis	1,35 m
Laiptelis	pakopa
Kopėčių ilgis	2,13 m

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Svoris	9 kg
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Pakopų skaičius su platforma	6
Darbinis aukštis apie	3,35 m
apatinis išorinis plotis	0,52 m
Prieinamumas	vienpusis
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios