



Skečiamosios vienpusės kopėčios, Pakopų skaičius su platforma: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966000 8
GTIN	4003866403387
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė apsauginė platforma (380 × 260 mm) su integruota lankstų jungtimi, **apsauginiu tilteliu** ir **plačiu atraminiu disku**. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių. Du integruoti kabliai.

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Darbinis aukštis apie	3,75 m
Svoris	13 kg
Laiptelis	pakopa
Kopėčių ilgis	2,6 m

Yra padėkliukas	taip
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Skersinių aukštis	87 mm
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Platformos aukštis	1,75 m
Pakopų skaičius su platforma	8
apatinis išorinis plotis	0,56 m
Prieinamumas	vienpusis
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios