

**Skečiamosios dvipusės kopėčios, Pakopų skaičius: 2X7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Produktų klasė	96Z

**Aprašymas****Modelis:**

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylis pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

**Standartas:**

**DIN EN 131.**

**Techninis aprašymas**

Darbinis aukštis apie	3,1 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Kopėčių ilgis	1,66 m
Laiptelis	pakopa
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Apsauga nuo išsiskėtimo	iš abiejų pusių, standi jungtis

Svoris	10,5 kg
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Pakopų skaičius	2×7
apatinis išorinis plotis	0,5 m
Skersinių aukštis	87 mm
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios