



## Skečiamosios vienpusės kopėčios, Pakopų skaičius su platforma: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966000 10
GTIN	4003866403400
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė apsauginė platforma (380 × 260 mm) su integruota lankstų jungtimi, **apsauginiu tilteliu** ir **plačiu atraminiu disku**. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių. Du integruoti kabliai.

#### Standartas:

**DIN EN 131.**

### Techninis aprašymas

Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Pakopų skaičius su platforma	10
Darbinis aukštis apie	4,2 m
Laiptelis	pakopa
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Platformos aukštis	2,2 m
Yra padėkliukas	taip
Skersinių aukštis	87 mm
Svoris	14 kg
apatinis išorinis plotis	0,61 m
Kopėčių ilgis	3,05 m
Prieinamumas	vienpusis
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios