



Laiptuota pakyla, laiptų plotis, Pakopų skaičius su platforma: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966194 2
GTIN	4003866555284
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių su varžtų kanalais lanksčiam montavimui. Komplekte nėra turėklų ir platformų turėklų. Galima užsakyti Nr. 966196 ir Nr. 966198. Laiptų nuolydis 45°. Platformos ilgis 400 mm. Pakopos paviršius iš gofruoto aliuminio. Su ratukais prie atramos.

Standartas:

DIN EN ISO 14 122

Techninis aprašymas

Platformos ilgis	400 mm
Svoris	28,5 kg
Laiptelis	pakopa
Platformos aukštis be turėklų	0,4 m
Medžiaga	Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių
Išnešimas	870 mm
Norma	DIN EN ISO 14 122

Laiptų posvyris	45 laipsniai
Pakopų skaičius su platforma	2
Prieinamumas	vienpus.
Skersinio/pakopos plotis	1000 mm
Ratukai	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	300 kg
Produkto pavadinimo požymis	Pakopos plotis 1000 mm
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais