



## Teleskopinės universalios kopėčios, 4-ių dalių, Skersinių kiekis: 4X3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966110 4X3
GTIN	4003866419340
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Pristatomos, išskečiamos ir laiptinės kopėčios viename. Visų variantų darbinis aukštis nustatomas atstumu tarp skersinių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku borteliu. Sustumtos yra kompaktiškos, patogios transportuoti, nes užima mažai vietos. Lengvai naudojamos, automatiškai užsifiksuojančios apsauginės aliuminio juostos. Saugiai reguliuojamas aukštis keturiomis traukiamomis rankenomis iš aliuminio liejinio slegiant.

#### Požymis:

#### Programa Z 600 / Z 500

#### Standartas:

#### DIN EN 131.

Lipimo įrangos keliamoji galia: 150 kg

Kopėčių ilgis, ištiestų: 3,1 m

Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie: 2,75 m

Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie: 3,85 m

Ilgis, sulankstytų: 1,05 m

Plotis, sulankstytų: 0,5 m

Gylis, sulankstytų: 0,21 m

### Techninis aprašymas

Gylis, sulankstytų	0,21 m
Plotis, sulankstytų	0,5 m
Norma	DIN EN 131-2
Pakopų skaičius	4×3
Svoris	10 kg
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie	3,85 m
Ilgis, sulankstytų	1,05 m
Laiptelis	Skersinis
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie	2,75 m
Kopėčių ilgis, ištiestų	3,1 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Tipas	Programa Z 600 / Z 500
Produkto rūšis	Universalios kopėčios