

## Pristatomas stelažas su ilgomis lentynomis, Gylis 1000 mm, Aukštis / lentynos plotis: 3000/2500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991005 3000/2500
GTIN	4004514225658
Produktų klasė	960

### Aprašymas

#### Modelis:

Karkasas cinkuotas. Pasirinktinai su 25 mm storio cinkuotomis plieninėmis arba drožlių plokštėmis. Skirtingų rūšių skersiniai priklausomai nuo reikalingos lentynos apkrovos (skersinių aukštis 55 – 85 mm). Greitai sumontuojama tiesiog įstatant ZG tipo skersinius. **Lentynos apkrova** maksimaliai 1050 kg, **sekcijos apkrova** maksimaliai 3500 kg.

#### Aprašymas:

##### Konstruktiniai matmenys:

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 57 mm.

##### Paskirtis:

Didelių gabaritų bei sunkių daiktų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių.

##### Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, **dažyti miltelinio būdu**.

##### Pastaba:

- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 1200 mm, tačiau tik tada, kai sekcijos maksimali apkrova yra 2600 kg. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**

- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

## Techninis aprašymas

Lentynos gylis	1000 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos konstrukcija	Pristatoma lentyna
Lentynos medžiaga	Medžio drožlių plokštė
Lentynos apkrova	1050 kg
Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius	5
Aukštis	3000 mm
Lentynos plotis	2500 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2557 mm
Plotis	2557 mm
Gylis	1000 mm
Lentynos gylis	1000 mm
Lentynų plotis	2500 mm
Lentynos aukštis	3000 mm
Plokštelės storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 1000 mm
Produkto rūšis	Stelažas su ilgomis lentynomis