



Laiptai su platforma ir su ratukais, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966220 7
GTIN	4003866419753
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Patogūs pakylės laiptai su 200 mm gylio pakopomis (60° laiptų nuolydis). Erdvi platforma (600×800 mm) su turėklais (1,00 m aukščio) ir pėdų bei kelių juostom. Keturi valdomi ratukai Ø 125 mm (iš jų 2 su fiksatoriumi).

Standartas:

DIN EN 131-7

Pastaba:

- Turėklas neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsakyti papildomai Nr. 966225.
- Siunčiama išardytomis dalimis, patogiomis sumontuoti. Pristatymas be surinkimo.

Techninis aprašymas

Platformos gylis	800 mm
su turėklais ant platformos	taip
Norma	DIN EN 131-7
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius	2

Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius	2
Valdomų ratukų Ø	125 mm
Prieinamumas	vienpusis
Pagrindo plotis	0,98 m
Pagrindo gylis	1,99 m
Platformos plotis	600 mm
Pakopų skaičius su platforma	7
Svoris	41,8 kg
Platformos aukštis be turėklų	1,68 m
Laiptų posvyris	60 laipsniai
Skersinio/pakopos gylis	200 mm
Laiptelis	pakopa
Juostelė ties keliais	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais