



## Kopėčios su platforma, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966272 8
GTIN	4003866404780
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Kopėčios su bortinėm pakopom, 80 mm gylio. Erdvi darbinė platforma su gofruotos aliuminio skardos paviršiumi (380×390 mm). Pagalbinis padėklas iš aliuminio. Standartas - 2 turėklai saugiai užlipti ir nulipti. 2 tvirti perlono diržai užtikrina optimalų stabilumą, kad kopėčios neišsiskėstų (nuo 5 laiptelio).

#### Standartas:

**EN 131.**

### Techninis aprašymas

Platformos aukštis be turėklų	2,07 m
Pakopų skaičius su platforma	8
Norma	EN 131
Yra padėkliukas	taip
Platformos gylis	390 mm

Prieinamumas	vienpusis
Svoris	17 kg
Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Darbinis aukštis apie	4,1 m
Turėklai	2
Platformos plotis	380 mm
Apsauga nuo išsiskėtimo	2 labai tvirtais perlono diržais
apatinis išorinis plotis	0,74 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios