

**Iškertamosios žirklys, Tipas: 723239****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

078111 723239

GTIN

4014586869926

Produktų klasė

03F

Aprašymas**Modelis:**

- Labai mažos eksploatacinės išlaidos dėl labai patvaraus puansono ir matricos.
- QuickIN greitojo keitimo sistema greitam puansono ir matricos keitimui be įrankių.
- Darbinę kryptį galima pakeisti be įrankių.
- Idealiai tinka giliai gofruotoms lankstytooms skardoms iki 160 mm.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

Techninis aprašymas

Naudojama galia

350 W

Pjovimo greitis

2,7 m/min

Svoris

1,9 kg

Pjūvio plotis

5 mm

Mažiausios kreivės spindulys

70 mm

maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm ²	1,6 mm
Eigos dažnis	1500 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	BLK 1.6LE
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm ²	0,7 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Iškertamosios žirklys