

Garant**Pakopinis grąžtas HSS/E, be dangos, Pjovimo briaunų Ø: 30-40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118320 30-40
GTIN	4045197036605
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovylyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

Techninis aprašymas

grąžto žingsnis kas	1 mm
Laiptų aukštis	5 mm
Bendras ilgis	98 mm
Koto Ø	13 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	30 - 40 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		