

Garant**Pakopinis grąžtas HSS/E, be dangos, Pjovimo briaunų Ø: 50-60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118320 50-60
GTIN	4045197036629
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

Techninis aprašymas

Laiptų aukštis	5 mm
grąžto žingsnis kas	1 mm
Bendras ilgis	119 mm
Koto Ø	13 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 - 60 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		