



## Apskritimų pjoviklis, (be apsauginio žiedo), su 1 nuožulniu HSS-E peiliu Nr. 119550, Tipas: LILIPUT



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	119500 LILIPUT
GTIN	4033591019201
Produktų klasė	16B

### Aprašymas

#### Modelis:

Apskritimų pjoviklis, (be apsauginio žiedo), su 1 nuožulniu HSS/E peiliu (Nr. 119550) traukiamajam pjovimui, peilis nestringa.

#### Paskirtis:

Kiaurymių arba disko formos gaminių tiksliam išpjovimui **stacionariomis gręžimo staklėmis**.

#### Pastaba:

**Pjaunant žiedus** galima dydžiams 00/.. ir 00A ant skersinės sijos uždėti keletą peilių laikiklių.

### Techninis aprašymas

Centravimo grąžto Ø	5 mm
Pjovimo ribos su vienu peiliu	18 - 80 mm
Koto Ø	10 mm
Produkto rūšis	Apskritimų pjoviklis

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		