

**Švarkas Highline, pilkas / juodas, Dydis DE: 70****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091312 70
GTIN	4030913068114
Produktų klasė	06I

**Aprašymas****Modelis:**

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

**Darbinis švarkas** su klostė nugaroje ir liemeniu su guma, labai patogus.

- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Paslėptas priekinis užtrauktukas.**
- **Kišenė telefonui ant kairiosios rankovės.**
- **Dvi išorinės šoninės kišenės.**
- **Reguliuojami rankogaliai su lipuku.**

**Pastaba:**

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Striukė, rugiagėlių ir tamsiai mėlynos spalvų** Nr. 091311.

**Techninis aprašymas**

uždengtas užsegimas	taip
---------------------	------

Klostės nugaroje	taip
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis	ant kairiosios rankovės
Striukės užsegimas	Užtrauktukas
Rankogaliai	reguliuojami rankogaliai su lipuku
Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis	2
Šoninių kišenių kiekis	2
Juosmuo	elastinis liemuo su guma
Dydis DE	70
Šoninės kišenės	uždėtas
Dydis FR	66
Serija	Highline
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkas / juodas
Produkto rūšis	Darbo švarkas