

**Garant**
**Centravimo grąžtas HSS B kairinis, be dangos, Nominalusis  $\varnothing$  DC k12: 2,5 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Produktų klasė	11A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

**Papildomas apsauginis gilintuvas** (120° apsauginis kampas), su sraigtiniais grioveliais, **kairinio pjovimo**.

 Nominalusis  $\varnothing$  D<sub>c</sub>: 2,5 mm

 skirta detalių  $\varnothing$ : 20 – 30 mm

 Koto  $\varnothing$  D<sub>s</sub>: 10 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

 Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Nominalusis $\varnothing$ D <sub>c</sub>	2,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/aps,
skirta detalių $\varnothing$	20 – 30 mm
Koto tolerancija	h7
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto $\varnothing$ D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333

Tipas	B
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilimo kampas	120 laipsniai
Pjovimo kryptis	kairinės
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimas