

Garant

Centravimo grąžtas HSS B kairinis, be dangos, Nominalusis \varnothing DC k12: 3,15 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	111540 3,15
GTIN	4045197000989
Produktų klasė	11A

Aprašymas

Modelis:

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Papildomas apsauginis gilintuvas (120° apsauginis kampas), su sraigtiniais grioveliais, **kairinio pjovimo**.

Nominalusis \varnothing D_c: 3,15 mm

skirta detalių \varnothing : 30 – 40 mm

Koto \varnothing D_s: 11,2 mm

Bendras ilgis L: 60 mm

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,03 mm/aps,

Techninis aprašymas

Nominalusis \varnothing D _c	3,15 mm
Koto tolerancija	h7
skirta detalių \varnothing	30 – 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Koto \varnothing D _s	11,2 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 333
Tipas	B
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilavimo kampas	120 laipsniai
Pjovimo kryptis	kairinės
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimas