

duMONT**Pleištinio griovelio smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H9, Tipas: 16E1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 290407 16E1 |
| GTIN | 662600888398 |
| Produktų klasė | 29J |

Aprašymas**Paskirtis:**

Pleištinio griovelio pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekimo sudėtis:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 394 mm

Pleištinio griovelio plotis: 16 mm

Pleištinio griovelio gylis: 4,3 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 50 - 58 mm

Traukimo ilgis pliene: 25 - 150 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 4300 kg

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| Traukimo ilgis pliene | 25 - 150 mm |
| Pratrauktuvo ilgis | 394 mm |
| Praėjimų skaičius | 4 |
| kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885 | 50 - 58 mm |
| reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 4300 kg |
| Nugarėlės plotis | 19,34 mm |
| Pleištinio griovelio gylis | 4,3 mm |
| Pleištinio griovelio plotis | 16 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Produkto rūšis | Pratrauktuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Grafitas, GFK / CFK | ribotai tinka | | |
| Alyva | tinka | | |

Priedai

Pratrauktuvų įdėklai Nr. 290405 – 407 Tipas 16-18E1

290410 16-18E1